

Abb.1



Abb.2



Abb.3



### Einfach-Halterung für eine Alu-Großpatrone

Beschreibung	Einfachhalterung für eine Alu-Großpatrone, bestehend aus 2 Haltebügeln zur Wandmontage
Material	Stahl verzinkt
Bestellnummer	124535

### Wandhalterung mit Spülvorrichtung für eine Alu-Großpatrone

Beschreibung	Wandhalterung für eine Alu-Großpatrone, komplett mit Vorrichtung zum Freispülen der Anschlussleitungen nach einem Patronenwechsel. Komplett mit Abblase-, Absperr- und Spülventilen. Die Armaturen sind für die Wandmontage auf einer Konsole vormontiert.
Material	Messing, verchromt und Edelstahl
Anschlüsse	Ein- und Ausgang: 1/4" NPT Innengewinde
Max. Arbeitsdruck	10 bar
Bestellnummer	129427

### Wandhalterung mit Spülvorrichtung für zwei Alu-Großpatronen

Bezeichnung	Doppelhalterung mit Spülvorrichtung zum Anschluss von zwei Alu-Großpatronen in Verbindung mit Oxisorb® Kleinpatrone Glas zur sichtbaren Beladungsanzeige
Beschreibung	Doppelhalterung mit sichtbarer Beladungsanzeige und Vorrichtung zum Freispülen der Anschlussleitungen nach einem Patronenwechsel. Komplett mit Abblase-, Absperr- und Spülventilen; ND-Halterung für Kleinpatronen und Splitterschutz. Die Armaturen sind für die Wandmontage auf einer Konsole vormontiert.
Material	Messing, verchromt und Edelstahl
Anschlüsse	Ein- und Ausgang: 1/4" NPT Innengewinde
Max. Arbeitsdruck	10 bar
Bestellnummer	124531

Für Klemmringverschraubungen: siehe Halterungen für Kleinpatrone