


压力控制面板 BM55-2

spectro lab



BM55-2 出气口无隔膜阀



产品特点

- 墙面式和柜式安装的压力控制面板，手动切换功能
- 适用于最高纯度6.0的非腐蚀性气体
- 模块化设计 (可扩展连接 2、3 等多个气瓶)
- 进气口集成过滤器
- 优化内腔结构的隔膜阀，并带有开关位置On/Off的指示
- 配置1个减压阀、2个进气隔膜阀和废气排放隔膜阀
- 适用于 ECD类应用
- 高精度的膜片式减压阀，出压最大200 bar 并有防振动设计
- 出气口接头集成泄压阀 (最大 100 bar)，并可选集成隔膜阀 (可防止在移除面板时，下游管路内的气体大量排出)
- 实验室风格设计，易于安装
- 可用于氧气
- 进气压力最大达 300 bar
- 紧凑型设计，适合安装在气瓶安全柜中

技术参数

类型	单级式
进口压力 P_1	最大 300 bar
出口压力 P_2	最大 10 / 20 / 50 / 100 / 200 bar

材料

减压阀和隔膜阀	
阀体:	铜镀铬
减压阀 阀座:	PA 11
隔膜阀 阀座:	PVDF
减压阀 膜片:	哈氏合金 C276
隔膜阀 膜片:	哈氏合金 C276
密封件:	EPDM, FKM
减压阀 过滤器:	不锈钢 1.4404

接口

进口:	不锈钢6mm卡套接头
出口:	1/4"-NPT -F


温度范围	-20°C 到 +60°C
------	---------------

泄漏率

对外:	$\leq 10^{-8}$ mbar l/s He
对内:	$\leq 10^{-6}$ mbar l/s He

重量:	6.5 kg
-----	--------


流量曲线 BM55-2



压力控制面板 BM55-2

spectro lab

尺寸图



订货信息: 压力控制面板 BM55-2

BM55 - 2 - 300 - 10 - V - V - M - M - V - N2

进气压力 P_1

100 最大 100 bar
200 最大 200 bar
300 最大 300 bar

出气压力 P_2

10 最大 10 bar
20 最大 20 bar
50 最大 50 bar
100 最大 100 bar
200 最大 200 bar

进气阀 HPI

废气排放阀 HPV

V 隔膜阀 (手动)
VP 气动隔膜阀 (NC)

气体

请注明气体类型!

出气接头

0 无阀
V 隔膜阀 (手动)
VP 气动隔膜阀 (NC)

出气压力指示

进气压力指示

M 压力表
K 电接点压力表
PT 压力变送器